

耐候性
耐水性
耐薬品性
優れています

熱収縮性
チューブ

しっかり握れるから、取っ手も楽チン!!

すべらーず ぐりっぷ

サイズ
30: 30mm(内径)
使用可能な外径サイズ(18mm~27mm)
40: 40mm(内径)
使用可能な外径サイズ(23mm~35mm)



カラー5種類

NND
西日本電線株式会社

水に濡れても滑りません


熱で縮むゴムチューブ



家庭用ドライヤーで
加熱、収縮OK!!

スポーツ・レジャー など

様々なシーンで楽々サポート!!



プロ用ツールに变身!!




簡単に作業効率アップ!!



しっかり握れるから、手が疲れてくへん!!



滑らないから、安全安心!!



長い部分も、きちんとカバー!!



DIY など

金づち、スパナ類の工具、工作機械等の操作レバーなど
お気に入りの工具や機械を
自分仕様にグレードアップ!!

ガーデニング 自家菜園 など

本格的な農園芸機械や工具から、ガーデニング
用のスコップなどにも!!

形状に合わせて縮んでぴったりフィット!! 耐候性・耐水性・耐薬品性にも優れているからお手入れもラクラク!!

熱収縮性
チューブ

しっかり握れるから、取っ手も楽チン!!

すべらーずぐりっぷ

家庭用
ドライヤーで
加熱、収縮OK!!



溝付きタイプとバフ加工タイプがあります。

MADE IN JAPAN

取付方法の応用事例

さらにグリップ力が高まるので、安心してお使いいただけます。

- 1 「すべらーずぐりっぷ」を着けたい物を用意します。
- 2 「すべらーずぐりっぷ」を着けたい場所にひもを巻きます。
- 3 「すべらーずぐりっぷ」を装着。
- 4 私にもカンタンにできました。
- 5 ドライヤーで加熱。
こんな感じに仕上がりました。

用途

※イエローは製造中止しております

『すべらーずぐりっぷ』は、ゴムを材料とした熱収縮チューブです。ドライヤーで加熱すると、元径の約半分の径に収縮します。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れており、水に濡れても滑りにくいので、様々なグリップ部分の滑り止めにご利用いただけます。



※商品は色見本と若干異なります。

使用方法

- 1 すべらーずぐりっぷの左右を指で押して台紙をたわませてください。
- 2 すべらーずぐりっぷから台紙を引き抜いてください。
- 3 すべらーずぐりっぷを被せたい長さに切断します。
●5%程度、長さ方向にも縮みます。
●切断面は直線状にきれいにカットしてください。
- 4 すべらーずぐりっぷを被せたい箇所に通します。
- 5 ドライヤーで端部からチューブ全体を均一に加熱収縮します。
冷えたら使用可能です。

使用可能サイズ

サイズ	内径 (mm)	被せる物の外径 (mm)
30	30	18~27 [収縮前内径30mmが15mmまで収縮します。]
40	40	23~35 [収縮前内径40mmが20mmまで収縮します。]

※必要な長さに切断してご利用ください。

・本製品は、ゴム製品です。
・本製品は、人体や環境に悪影響を及ぼす物質は含まれていません。



ご注意

- ご使用前に被せる物の太さをお確かめ下さい。
- 40℃以上になると自然収縮するおそれがありますので、高温や直射日光が当たる場所での保管は避けて下さい。
- 被せる物が滑りやすい物や重量物の場合は、「すべらーずぐりっぷ」が抜けるおそれがありますので、市販の両面テープや接着剤を被物体に塗布してから被覆して下さい。
- ドライヤーや加熱直後の「すべらーずぐりっぷ」で火傷をしないように十分注意して下さい。
- 燃え易い物には使用しないで下さい。燃え易い物の無い所で作業して下さい。
- 口に入れてはいけません。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って下さい。